


DA 6096 W Wing  
Dekorventilatorer for vegg  
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.




- Skråstilt ventilator – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Effektiv – 650 m<sup>3</sup>/h i boostertrinn
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift

EAN: 4002515539231 / Materialnummer: 09974080 /  
Gammelt materialnummer: 28609640NER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge	ObsidianSort
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 25-P
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	70,4
Energiklasse (A+++ til D)	B
Årlig energiforbruk i kWh/år	70,4
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	B
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	B
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	2 x 4,5 W
Belysning i Lx	380 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	200
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	300
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	400
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	650
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	40,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	48,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	120
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	220
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	320
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	520
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	48,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	62,0

DA 6096 W Wing  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.




EAN: 4002515539231 / Materialnummer: 09974080 /  
 Gammelt materialnummer: 28609640NER

Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	41,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	547
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	547
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	547
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	547
Høyde ventilatorskrog i mm	547
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	547
Dybde ventilatorskrog i mm	523
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	547
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	20,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Fast tilkobling	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	Ja
Regnererbart aktivkullfilter	DKF 25-R
Kamin	DADC 6000

DA 6096 W Wing

Dekorventilatorer for vegg

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



DA 6096 W – White and Black Wing (Installatin drawing)