

FM

FlowMeter

til måling av gjennomstrømningsvolum og indikator for utskifting av patron.



- Egnet for patroner for delvis avsalting
- Visuelt og akustisk signal for å angi når patronen må skiftes ut
- Enkeltlinjet display, tilkobling av ekstern LED mulig
- Inkludert veggfeste
- Inkludert nettdel

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 /

Gammelt materialnummer: 67809701D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM

FlowMeter

til måling av gjennomstrømningsvolum og indikator for utskifting av patron.



EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 /
Gammelt materialnummer: 67809701D

Produktkategori	
Vannbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Svart
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	110
Utvendig mål, nettobredde i mm	125
Utvendig mål, nettodybde i mm	52
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	155
Utvendig mål, bruttbredde i mm	310
Utvendig mål, bruttodybde i mm	350
Nettvekt i kg	1,85
Bruttvekt i kg	2,49