

## PG 8581 [WW LD]

Termodesinfektor

med varmtvannstilkobling, dosering av flytende vaskemidler og EcoDry-funksjon.



- Kapasitet/last f.eks. 44 roterende instrumenter el. 44 spyttugere
- Sikkerhet gjennom kontroll – spyletrykk – og spylearmovervåkning
- 42 % lavere vannforbruk enn forgjengeren\*
- Praktisk ekstra tørking – EcoDry
- Total sikkerhet – mulighet for tilkobling til prosessdok.

\* sammenlignet med VarioTD-programmet til G 7881

EAN: 4002515559505 / Materialnummer: 10088390 /  
Gammelt materialnummer: 63858102N

| <b>Modell og utførelse</b>                             |   |
|--|---|
| Modell   | Frittstående produkt, kan bygges inn, smalt |
| Kabinett   | Hvit  |
| Kan bygges inn   | •   |
| AutoClose – automatisk dørlås                          | •   |
| Varselsignal, akustisk signal ved programslutt         | •   |
| Servicevennlig konstruksjon                            | •   |
| <b>Bruk</b>  |   |
| Egnet for tannlegekontorer                             | •   |
| <b>Kapasitet</b>                                       |   |
| Sug pr. last [antall]                                  | 44  |
| Roterende instrumenter pr. last [antall]               | 44  |
| <b>Effektdata</b>                                      |   |
| Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min                      | 500   |
| Nyttevolum vaskekammer i l                             | 145,00                                      |
| Korteste programtid (rengjøring og desinfeksjon) i min | 37  |
| Testede driftstimer                                    | 15000                                       |
| Maksimal sluttskylningstemperatur i °C                 | 93  |
| <b>Styring</b>   |   |
| Styringstype   | TouchControl                                |
| Programvalg  | Touch on Metal                              |
| Hurtigvalgtaster                                       | •   |
| Maks. startforvalgstid i t                             | 24  |
| Programmeringsmulighet                                 | Programmerbar                               |
| Programmer [antall]                                    | 6   |
| Ledige programplasser [antall]                         | 2   |
| AO-verdi-styring                                       | •   |
| Sikring mot programavbrudd                             | •   |
| Resttidsanvisning                                      | •   |
| Visning av programforløp                               | •   |
| Displayspråk som kan stilles inn                       | •   |
| <b>Standard elektrotilkobling</b>                      |   |
| Elektrotilkobling                                      | 3N AC 400V 50HZ                             |
| Varmeeffekt elektrisk i kW                             | 8,50  |
| Totaltilkobling i kW                                   | 9,30  |
| Sikring i A  | 16  |
| Lengde på nettkabelen i m                              | 1,80  |
| <b>Mulig spenningsvariant 1</b>                        |   |
| Elektrotilkobling                                      | AC 230V 50HZ                                |
| Varmeeffekt elektrisk i kW                             | 2,50  |
| Totaltilkobling i kW                                   | 3,30  |
| Sikring i A  | 16  |
| <b>Vanntilkobling/-avløp</b>                           |   |
| Kaldtvann [antall]                                     | 1   |
| Kaldtvann for dampkondensator [antall]                 | 1   |
| Varmtvann [antall]                                     | 1   |
| Nødvendig flytetrykk i kPa                             | 200-1000                                    |
| Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm               | 100   |
| Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l    | 10,70                                       |

## PG 8581 [WW LD]

Termodesinfektor

med varmtvannstilkobling, dosering av flytende vaskemidler og EcoDry-funksjon.



EAN: 4002515559505 / Materialnummer: 10088390 /

Gammelt materialnummer: 63858102N

|  |                     |
|--|---------------------|
| Avløpspumpe [DN]   | 22                  |
| Integrert kalkfilter                                       | •                   |
| Vannsikringssystem   | Waterproofsystem    |
| <b>Mål og vekt</b>   |                     |
| Nettovekt i kg   | 74                  |
| <b>Tørkeaggregat</b>                                       |                     |
| Luftkapasitet i m <sup>3</sup> /t                          | 60                  |
| <b>Mål og vekt</b>   |                     |
| Ytre mål, nettohøyde i mm                                  | 835                 |
| Ytre mål, nettobredde i mm                                 | 600                 |
| Ytre mål, nettodybde i mm                                  | 600                 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm                                 | 940                 |
| Ytre mål, bruttobredde i mm                                | 675                 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm                             | 745                 |
| Vaskekammer, nyttbar høyde i mm                            | 520                 |
| Vaskekammer, nyttbar bredde i mm                           | 530                 |
| Vaskekammer, dybde overkurv i mm                           | 474                 |
| Vaskekammer, dybde underkurv i mm                          | 520                 |
| Bruttovekt i kg  | 81                  |
| <b>Utslippsverdier</b>                                     |                     |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen                             | <70 dB(A) re 20 µPa |
| <b>Programmer</b>  |                     |
| Vario TD Intensiv  | •                   |
| Vario TD Dental  | •                   |
| Vario TD Dental +  | •                   |
| Special 93 °C-10'  | •                   |
| <b>Utstyr</b>  |                     |
| Kontroll av doseringsvolum                                 | •                   |
| Grensesnitt for prosessdokumentasjon (opsjon)              | •                   |
| Grensesnitt for service                                    | •                   |
| Omfattende komponenter (opsjon)                            | •                   |
| <b>Utstyr</b>  |                     |
| 1 doseringsbeholder/dør for avspenningsmiddel              | •                   |
| 1 doseringspumpe for flytende rengjøringsmiddel            | •                   |
| 1 doseringspumpe for nøytraliseringsmiddel                 | •                   |
| Dampkondensator  | •                   |
| Spyletrykkovervåkning                                      | •                   |
| Spylearmovervåkning  | •                   |
| Filtersystem med flere komponenter                         | •                   |
| Varmepumpe med variabel hastighet                          | •                   |
| Vogner o.l. m/direktetilkobling                            | •                   |
| EcoDry   | •                   |
| Saltbeholder i døren                                       | •                   |
| Vaskekammer uten sveisesømmer – takket være laserteknologi | •                   |
| Varmeelement utenfor vaskekammeret                         | •                   |
| Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet (1.4301/304)  | •                   |
| <b>Normer, sertifisering, merking</b>                      |                     |
| VDE-merke (elektrisk sikkerhet)                            | •                   |
| IP-kapslingsgrad (IP-kode) iht. EN 60529: IP 21            | •                   |
| EN 61010-2-040   | •                   |

PG 8581 [WW LD]

Termodesinfektor

med varmtvannstilkobling, dosering av flytende vaskemidler og EcoDry-funksjon.



EAN: 4002515559505 / Materialnummer: 10088390 /

Gammelt materialnummer: 63858102N

RoHS-direktiv 2011/65/EU

•

EU medisinsk utstyr klasse IIb

•

#### Tilkoblingsmuligheter

Serielt grensesnitt RS 232 (opsjon)

•

WiFi via DataDiary (opsjon)

•

Nettverksgrensesnitt (opsjon)

•

#### Normer, sertifisering, merking

EN 61010-1

•