


U 645-S

Kurv

med skråstillingsenheter, for bedre rengjøring og tørking av 20 glass.



- 20 rom, romstørrelse 113 mm x 90 mm mm
- Utstyrt med en høy toppramme
- Høyde 104/206/266, bredde 500 (inkl. gastro 530), dybde 500 mm
- Inkludert forlengersett som inneholder kort og lang forlenger


EAN: 4002515673577 / Materialnummer: 10322520 /  
Gammelt materialnummer: 67664501D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Kurv

med skråstillingsenheter, for bedre rengjøring og tørking av 20 glass.



EAN: 4002515673577 / Materialnummer: 10322520 /  
Gammelt materialnummer: 67664501D

<b>Produktkategori</b>	
Kurv for glass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	Blå, Gul
Antall kamre	20
Rombredde i mm	113
Romlengde i mm	90
<b>Kapasitet</b>	
Glass i 140–175 mm høyde [antall]	20
Glass i 200–230 mm høyde [antall]	20
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	266
Utvendig mål, nettobredde i mm	500
Utvendig mål, nettodybde i mm	500
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	135
Utvendig mål, bruttobredde i mm	540
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettovekt i kg	3,00
Bruttovekt i kg	4,00