

PUR 68 W

Dekorventilatorer for vegg
med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning



- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 598 mm bredde
- Effektiv – 650 m³/h i boostertrinn
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftstrift

EAN: 4002515729724 / Materialnummer: 10385270 /
Gammelt materialnummer: 28416854NER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUW 20
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 12-P
Design	
Farge	rustfritt stål
RAL-farge mulig som spesialtilpasning	•
Individuelle tilpasninger etter kundens ønske er mulig	•
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	47
Energiklasse (A+++ til D)	A
Årlig energiforbruk i kWh/år	47,0
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	2 x 3 W
Fargetemperatur i K	3000 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	265
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	320
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	395
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	650
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	56,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	37,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	41,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	190
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	270
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	330

PUR 68 W

Dekorventilatorer for vegg

med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning



EAN: 4002515729724 / Materialnummer: 10385270 /

Gammelt materialnummer: 28416854NER

Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	460
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	45,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	685–1005
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	815–1135
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	685
Bredde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1005
Høyde ventilatorskrog i mm	62
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	815
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	1135
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	21,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,22
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•

Vedlagt tilbehør

Tilbakeslagsklaff	•
-------------------	---


Ekstraustyr

Aktivkullfilter	Nein
Regnererbart aktivkullfilter	DKF 12-R

PUR 68 W

Dekorventilatorer for vegg

med EasySwitch-tipptaster for komfortabel betjening og LED-belysning



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)