

XKM RS 232 10 Med
Kommunikasjonsmodul
med serielt grensesnitt (RS232) for tilkobling av en skriver.



- Ringbuffer for maks. 25 prosessprotokoller
- Forskjeller mellom kort og lang protokoll
- Overføringshastighet: maksimum 38 kBits
- Kompatibel med PG 858x og PG 859x
- Lengde på tilkoblingskabel: 1,5 m, skjøtekabel opptil 15 m mulig

EAN: 4002515832394 / Materialnummer: 10444420 /
Gammelt materialnummer: 68822002D

Produktkategori	
Laboratoriemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av objektglass	•
Klargjøring av butyrometere	•
Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•
Klargjøring av brett/fat	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av målesylindere	•
Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	39
Utvendig mål, nettobredde i mm	88

XKM RS 232 10 Med
Kommunikasjonsmodul
med serielt grensesnitt (RS232) for tilkobling av en skriver.



EAN: 4002515832394 / Materialnummer: 10444420 /
Gammelt materialnummer: 68822002D

Utvendig mål, nettodybde i mm	110
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	140
Utvendig mål, bruttbredde i mm	190
Utvendig mål, bruttodybde i mm	295
Nettvekt i kg	0,58
Bruttovekt i kg	0,85
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
UKCA	•