

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Varmepumpetørketromler

SlimLine, med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.

EAN: 4002515799703 / Materialnummer: 10592930 /
Gammelt materialnummer: 52820363D

| Konstruksjon og utførelse | |
|---|----------------------------|
| Modell | SlimLine |
| Serie | Professional |
| Front | Octoblå |
| Tekstilmengde i kg | 8,5-10,0 |
| Kapasitetsforhold | 1:23-1:20 |
| Trommelvolum i l | 200,00 |
| Tørkesystem | Varmepumpe |
| Døråpning [Ø] i mm | 520 |
| Døråpningsvinkel i grader | 180 |
| Dørhengsel | til venstre |
| Trommel i rustfritt stål | • |
| Skånetrommel av rustfritt stål | Nei |
| Bruk | |
| Egnet for hotell- og restaurantbransjen | • |
| Egnet for alders- og sykehjem | • |
| Egnet for Facility Management | • |
| Egnet for fellesvaskerier og studentboliger | • |
| Egnet for vaskerier og renserier | • |
| Egnet for universiteter, skoler og barnehager | • |
| Egnet for sykehus | • |
| Egnet for idrettslag | • |
| Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningsentre | • |
| Effektdata | |
| Maksimal fordampningskapasitet i l/time | 4,60 |
| Spesifikt energiforbruk i kWh/kg | 0,49 |
| Programtid i min | 63 |
| Testede driftstimer | 20000 |
| Styring | |
| Styringstype | Profitronic B Plus |
| Programmeringsmulighet | Innstilling def. Parameter |
| Programstyring | Restfuktighetsstyrt |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | • |
| Panel med klartekst | • |
| Grunn-/målgruppeprogrammer | |
| Grunnprogrammer | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Oppvarmingstype | Varmepumpe med CleanStream |
| Elektrotilkobling | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt elektrisk i kW | 0,00 |
| Varmeeffekt varmpumpe i kW | 6,40 |
| Totaltilkobling i kW | 2,60 |
| Sikring i A | 16 |
| Mål og vekt | |
| Ytre mål, nettohøyde i mm | 1800 |
| Ytre mål, nettobredde i mm | 711 |
| Ytre mål, nettodybde i mm | 1075 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm | 1810 |

- Trommelvolum 200.00 l, kapasitet 8.5-10.0 kg
- Enkel montering – kun 711 mm bred
- Enkel transport – løfteplattform under maskinen
- Korte programtider takket være diagonal luftføring
- Enkel betjening – to-trinns filtersystem

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Varmepumpe tørketromler

SlimLine, med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.

EAN: 4002515799703 / Materialnummer: 10592930 /

Gammelt materialnummer: 52820363D

| | |
|---|--------------------|
| Ytre mål, bruttbredde i mm | 800 |
| Ytre mål, bruttdybde i mm | 1180 |
| Nettvekt i kg | 202,0 |
| Bruttovekt i kg | 213 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 2220 |
| Utslippsverdier | |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen | 57 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i Mj/t | 2,30 |
| Utstyr | |
| Intelligent trommelreversering | • |
| Ekstra stort lofilter | • |
| To-trinns filtersystem | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift trommelribber | • |
| Transportvennlig sokkel | • |
| Kommunikasjonssjakt | • |
| Maskinuavhengig tilbehør | • |
| Effektivitet & bærekraft | |
| Inneholder fluoriserte drivhusgasser | • |
| Hermetisk lukket system | • |
| Kjølemiddel | R134a |
| Kjølemiddelmengde i kg | 1,35 |
| Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO2 e | 1430 |
| Drivhuspotensial maskin i kg CO2 e | 1930 |
| Tilkoblingsmuligheter | |
| Betalingsystem (opsjon) | • |
| Optisk grensesnitt for servicetilgang | • |
| Normer, sertifisering, merking | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| IP-klassifisering IP X4 | • |
| WEEE | • |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF | • |