

CS 7632 FL
SmartLine-element
med induksjonsoppvarmet teppanyaki




- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Elegant design – for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Spesielt fleksibel – 2 separat justerbare Teppan-områder
- Korte oppvarmingstider – takket være induksjonsoppvarming


EAN: 4002515875131 / Materialnummer: 10693780 /
Gammelt materialnummer: 27763250NER

Konstruksjon	
SmartLine	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	midterst
Type	Teppanyaki-plate med induksjon
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Visningsfarge	Gul
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
«Tørk av»-funksjon	•
Varselur	•
Vedlikeholds komfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	60 x 378 x 520
Mål i mm (bredde)	378
Mål i mm (høyde)	60
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	358/382 x 500/524
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	60
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	358
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	8
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	382
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	2,80
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja


CS 7632 FL
SmartLine-element
med induksjonsoppvarmet teppanyaki




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)