

## PW 413 [EL WEK]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder.



- Trommelvolum 130 l, maksimal kapasitet 14.0 kg
- Lavt vann- og energiforbruk takket være ny vaskebeholder
- Optimal tekstilbehandling med patentert skånetrommel 2.0\*
- Høy brukervennlighet med automatisk dørlås\*\*
- Ekstremt stille, takket være det effektive fjær-i-fjær-systemet

\* Patent: EP 2 700 744 B1

\*\* Patent: DE 10 2013 226 726 A1

EAN: 4002515897904 / Materialnummer: 10736990 / Gammelt materialnummer: 51413152B

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Octoblå
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	14,0
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	13,0
Trommelvolum i l	130
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningscentre	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	8,03
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,20
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,03
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,08
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	104,4
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	2,60
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	56
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	104,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,05
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	43
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	96,9
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,79
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	39
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	97,5
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,52
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	31
Restfuktighet ved kald skylning i %	55
Restfuktighet ved varm skylning i %	50
Sentrifugehastighet i o/min	1025
g-kraft	360
Testede driftstimer	30000

## PW 413 [EL WEK]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med vaskemiddelbeholder.



EAN: 4002515897904 / Materialnummer: 10736990 / Gammelt materialnummer: 51413152B

<b>Styring</b>	
Styringstype	Profitrronic D
Programmeringsmulighet	Innstilling def. Parameter
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Grunn-/målgruppeprogrammer</b>	
Grunnprogrammer	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Doseringsmodul for flytende middel (opsjon)	•
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 220-240V 50HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	11,00
Sikring i A	35
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	3 AC 220-240V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Totaltilkobling i kW	11,00
Sikring i A	35
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1352
Ytre mål, nettobredde i mm	799
Ytre mål, nettodybde i mm	1010
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1468
Ytre mål, bruttbredde i mm	1090
Ytre mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovekt i kg	297,0
Bruttovekt i kg	325
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	4481
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	3,78-6,48
<b>Utstyr</b>	
Ubalanseovervåkning	•
Effektivt ribbesystem	•
Fjær-i-fjær-system	•
Temperaturovervåkning	•

PW 413 [EL WEK]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet  
med vaskemiddelbeholder.