

DA 2628

Integrert ventilator

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



- Individuell kjøkkendesign – fullstendig integrert i 1180 mm 1180 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 640 m<sup>3</sup>/h i boostertrinn
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Elegant og effektiv – kantventilasjonspaneler

EAN: 4002516019817 / Materialnummer: 10880020 /  
Gammelt materialnummer: 28262855NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge på produktet	rustfritt stål
<b>Konstruksjon</b>	
Integrert ventilator	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Utluftning
<b>Design</b>	
Kantventilasjon	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk funksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Betjening	Skrivetaster med LED
Miele@mobile-app	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Boostertrinn	1
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for fettfiltermetning	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	26,8
Energiklasse (A+++ til D)	A+
ECO-motor	•
Klasse for fettfilteringsgrad	A
ECO-motor (likestrømsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antall fettfiltre i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	4
<b>Belysning</b>	
Antall x Watt	3 x 4,5 W
Belysning i Lx	700 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	200
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	300
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	400
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t)	640
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	36,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	51,0

DA 2628

Integrert ventilator

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



EAN: 4002516019817 / Materialnummer: 10880020 /

Gammelt materialnummer: 28262855NER

Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	62,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	22,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
<b>Omluft</b>	
Luftteffekt i nivå 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	135
Luftteffekt i nivå 2 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	220
Luftteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	365
Luftteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	535
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
<b>Tekniske data</b>	
Bredde ventilatorskrog i mm	1180
Høyde ventilatorskrog i mm	63
Dybde ventilatorskrog i mm	293
Nettvekt i kg	15,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,09
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•