

DA 4208 V D Puristic Varia
Frittstående ventilator
med energibesparende LED-belysning og tippstaster for komfortabel betjening.



- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Alltid optimal høyde – motorisk høydejustering
- Effektiv – 675 m³/h i boostertrinnet
- Ekstra stille – Miele Silence-pakke

EAN: 4002516001133 / Materialnummer: 10880350 /
Gammelt materialnummer: 28420855NER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for kokeøy	•
Farge på produktet	rustfritt stål
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUI 32
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 12-P
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Miele@mobile-app	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
Hood in motion	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	30,8
Energiklasse (A+++ til D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	30,8
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	A
Vedlikeholdskomfort	
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Filtersystem	
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	3
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	4 x 3 W
Belysning i Lx	820 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmeffunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lutteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	180
Lutteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	290

DA 4208 V D Puristic Varia
Fritt hengende ventilator
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



EAN: 4002516001133 / Materialnummer: 10880350 /
Gammelt materialnummer: 28420855NER

Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	420
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	675
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	39,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	49,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	58,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	43,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	55,0

Omluft

Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	100
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h) iht. EN 61591	400
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	49,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	58,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
---------------------	---

Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	755
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1045
Høyde ventilatorskrog i mm	70
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	755
Dybde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	1045
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	37,0
Fast tilkobling	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,29
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•

DA 4208 V D Puristic Varia

Fritthengende ventilator

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



EAN: 4002516001133 / Materialnummer: 10880350 /

Gammelt materialnummer: 28420855NER

Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp anbefales

Vedlagt tilbehør

Tilbakeslagsklaff

•

Ekstraustyr

Regnererbart aktivkullfilter

DKF 12-R