

DA 4248 V D Puristic Varia  
Fritt hengende ventilator  
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 1198 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Alltid optimal høyde – motorisk høydejustering
- Effektiv – 675 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Ekstra stille – Miele Silence-pakke

EAN: 4002516001140 / Materialnummer: 10880400 /  
Gammelt materialnummer: 28424855NER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for kokeøy	•
<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge	rustfritt stål
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Utluftning
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Miele@mobile-app	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Silence-pakke	•
Hood in motion	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	30,8
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	6
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	4 x 3 W
Belysning i Lx	600 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	420
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	675
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	39,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	49,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	58,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	24,0

DA 4248 V D Puristic Varia  
Frittstående ventilator  
med energibesparende LED-belysning og tippkaster for komfortabel betjening.




EAN: 4002516001140 / Materialnummer: 10880400 /  
Gammelt materialnummer: 28424855NER

Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	43,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	755
Bredde ventilatorskrog i mm	1198
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1045
Høyde ventilatorskrog i mm	70
Dybde ventilatorskrog i mm	698
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	45,0
Fast tilkobling	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,29
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•

DA 4248 V D Puristic Varia

Fritthængende ventilator

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



DA 4248 VD (Installation drawing)