

DA 4298 W Puristic Plus
Dekorventilatorer for vegg
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 630 m³/h i boostertrinnet
- Ekstra stille – Miele Silence-pakke
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover

EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /
Gammelt materialnummer: 28429850NER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Farge på produktet	rustfritt stål
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUW 20
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 12-P
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Miele@mobile-app	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	26,7
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	26,7
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	A
Vedlikeholdskomfort	
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Filtersystem	
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	3
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	3 x 3 W
Belysning i Lx	670 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmeffunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lutteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	190
Lutteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	290
Lutteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	390

DA 4298 W Puristic Plus
Dekorventilatorer for vegg
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /
Gammelt materialnummer: 28429850NER

Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	630
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	36,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	37,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	49,0

Omluft

Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	110
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	185
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	315
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h) iht. EN 61591	460
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	49,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	58,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	685–1005
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	815–1135
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	685
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1005
Høyde ventilatorskrog i mm	62
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	815
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	1135
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	25,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,08
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe

•

DA 4298 W Puristic Plus
Dekorventilatorer for vegg
med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.




EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /
Gammelt materialnummer: 28429850NER

Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales
Vedlagt tilbehør	
Reduksjonsstuss fra 150 til 125 mm Ø	•
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Regnererbart aktivkullfilter	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Dekorventilatorer for vegg

med energibesparende LED-belysning og tipptaster for komfortabel betjening.



DA 4298 (Installation drawing)