

DA 6698 W Puristic Edition 6000
 Dekorventilatorer for vegg
 med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



- Design for familien – basert på Miele's innbyggingsprodukter
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 640 m³/h i boostertrinnet
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Ekstra stille – Miele Silence-pakke

EAN: 4002516000785 / Materialnummer: 10880450 /
 Gammelt materialnummer: 28669850NER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Konstruksjon og design	
Farge	rustfritt stål
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUW 20
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 12-P
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Touchbetjening	•
Betjening	Touchbetjening på glass
Miele@mobile-app	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	24,6
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
Klasse for fettfilteringsgrad	A
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Vedlikeholdskomfort	
CleanCover enkel vifterengj.	•
Filtersystem	
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	3
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	3 x 3 W
Belysning i Lx	670 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lutteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	200
Lutteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	300

DA 6698 W Puristic Edition 6000
 Dekorventilatorer for vegg
 med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



EAN: 4002516000785 / Materialnummer: 10880450 /
 Gammelt materialnummer: 28669850NER

Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	400
Lufteffekt boostertrinn 1 (m ³ /t)	640
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	36,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	44,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	21,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	29,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	37,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0

Omluft

Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	110
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	185
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	315
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	460
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•

Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	710–1030
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	840–1160
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	710
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1030
Høyde ventilatorskrog i mm	85
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	840
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	1160
Nettvekt i kg	26,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,08
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Dekorventilatorer for vegg

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



EAN: 4002516000785 / Materialnummer: 10880450 /
Gammelt materialnummer: 28669850NER

Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales

Vedlagt tilbehør

Tilbakeslagsklaff

•

Ekstraustyr

Regnererbart aktivkullfilter

DKF 12-R