

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Fritt hengende ventilator

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



- Design for familien – basert på Miele's innbyggingsprodukter
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv – 730 m<sup>3</sup>/h i boostertrinn
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Ekstra stille – Miele Silence-pakke

EAN: 4002516001126 / Materialnummer: 10880480 /  
Gammelt materialnummer: 28669855NER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for kokeøy	•
<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge	rustfritt stål
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUI 32
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 12-P
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Touchbetjening	•
Miele@mobile-app	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	32,1
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	32,1
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	3
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	4 x 3 W
Belysning i Lx	820 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	200
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	320
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	450
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	730

DA 6698 D Puristic Version 6000

Fritt hengende ventilator

med energibesparende LED-belysning og touchbetjening for enkel betjening.



EAN: 4002516001126 / Materialnummer: 10880480 /

Gammelt materialnummer: 28669855NER

Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	35,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	44,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	20,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	29,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	115
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	210
Lufteffekt intensivtrinn (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	480
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	330
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	49,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	58,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	705
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1005
Høyde ventilatorskrog i mm	85
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	765
Dybde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	1075
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	35,0
Fast tilkobling	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,11
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstillkobling oppe	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp	anbefales
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Regnererbart aktivkullfilter	DKF 12-R