

DU 900

Tørkeaggregat, elektro

for 900 mm brede produkter og optimal innvendig/utvendig tørking av utensilene.



- Med toppdeksel, lufttilførsel gjennom takinstallasjon
- Inkludert 2 HEPA-filtre H14
- Optimal sikkerhet – HEPA-filter direkte foran vaskekammeret
- Luftkapasitet 250 m³/time
- Levetid HEPA-filter: 1000 timer

EAN: 4002515991763 / Materialnummer: 10880710 /
Gammelt materialnummer: 69250004D

Produktkategori	
Store laborievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	845
Utvendig mål, nett bredde i mm	845
Utvendig mål, nett dybde i mm	1045
Utvendig mål, brutto høyde i mm	1000
Utvendig mål, brutto bredde i mm	845
Utvendig mål, brutto dybde i mm	1200
Nettvekt i kg	115,00
Bruttovekt i kg	132,00