

WWW980 WPS Passion

W1 Vaskemaskin frontmater:

Det sparsomme multitalentet som oppfyller de høyeste krav.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- M Touch – enkel styring ved å trykke eller sveipe
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Spar opptil 65 % på strømutfittene med en ekstra
- varmtvannstilkobling

EAN: 4002516078654 / Materialnummer: 10999340 /
Gammelt materialnummer: 11WV9806NER

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Alu-sølv med kromring
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Touchbetjening
Display	MTouch
Rengjøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Valg av flekker	•
Testet virushygiene	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Klokkeslettvisning	•
Visning av programforløp	•
Vaskeassistent	•
Infotekster	•
Favorittprogrammer	•
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
Tøymengdeindikator og doseringsanbefaling	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	49
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A

WWW980 WPS Passion

W1 Vaskemaskin frontmater:

Det sparsomme multitalentet som oppfyller de høyeste krav.



EAN: 4002516078654 / Materialnummer: 10999340 /

Gammelt materialnummer: 11WV9806NER

Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	67
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	199
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,70
Varmtvannstilkobling	•
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørke tekstiler	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Sportssko	•
Dundyner	•
Hodeputer	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygiene	•
Oppfrisking (damp)	•
Finish damp	•
Maskinrengjøring	•
Bomull pil	•
Nye tekstiler	•
Kun skylling	•
Stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Bløtlegging	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Ekstra stille	•
Dampglatting	•

WWW980 WPS Passion

W1 Vaskemaskin frontmater:

Det sparsomme multitalentet som oppfyller de høyeste krav.



EAN: 4002516078654 / Materialnummer: 10999340 /


Gammelt materialnummer: 11WV9806NER

Strykeklart	•
Varselsignal	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvekker laget av støpejern	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Waterproof-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpent dør i mm	1077
Vekt i kg	98
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

W1 Vaskemaskin frontmater:


Det sparsomme multitalentet som oppfyller de høyeste krav.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm