

M 2240 SC

Mikrobølgeovn for innbygging med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.



- 7-segment-display med sensorbetjening – EasySensor
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- Maten forblir god – Varmholdingsautomatikk
- Kompakt – 26 l ovnsromvolum

EAN: 4002516113560 / Materialnummer: 11100570 / Gammelt materialnummer: 24224020NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Mikrobølgeovn for innbygging	•
SideControl	•
Fordeler	
Varmholding	•
Funksjoner	
Automatikkprogrammer	•
Mikrobølge solodrift	•
Betjeningskomfort	
Display	EasySensor
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av tilberedningstid	•
Hurtigmikro	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Nattutkobling	•
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål	•
Sikkerhet	
Elektronisk barnesikring	•
Sikkerhetsbryter	•
Sikkerhetssperre «Door»-henvisning	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	26
Dørhengsel	venstre
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Ovnsromhøyde i cm	20,7
Diameter på dreietallerkenen i cm	32,5
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effektrinn for mikrobølge i W	
Mikrobølgeeffekt maksimal i W	900
Nisjebredde min. i mm	562
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjhøyde min. i mm	450
Nisjhøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 452 x 401
Produktbredde i mm	595
Produkt høyde i mm	452
Produkt dybde i mm	401
Nisjeuavhengig ventilasjon	•
Vekt i kg	18,0
Total tilkoblingsverdi i kW	1,4
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	10
Faseantall	1

M 2240 SC

Mikrobølgeovn for innbygging

med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.



EAN: 4002516113560 / Materialnummer: 11100570 /

Gammelt materialnummer: 24224020NER

Nettkabel med støpsel

•

Lengde på elektrisk ledning i m

1,60


Bytt lyspære

Serviceavdeling


Vedlagt tilbehør

M 2240 SC


Mikrobølgeovn for innbygging
med liggende sensorbetjening på siden, for komfortabel håndtering.



M2240SC, installation drawing



M2240SC, installation drawings



M2240SC, installation drawings