

## M 7140 TC

Mikrobølgeovn for innbygging

i attraktivt design av rustfritt stål med betjening fra oversiden.



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Perfekt tining og tilberedning – Automatikkprogrammer
- God plass – 46 l ovnsromvolum og 40 cm dreietallerken
- Ekstra effektiv mikrobølge – 900 W
- Med et tastetrykk mot målet – Popcorn-tast

EAN: 4002516113577 / Materialnummer: 11100580 /  
Gammelt materialnummer: 24714040NER

<b>Konstruksjon</b>	
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
<b>Konstruksjon og design</b>	
Mikrobølgeovn for innbygging	•
ContourLine	•
TopControl	•
<b>Fordeler</b>	
Varmholding	•
<b>Funksjoner</b>	
Automatikkprogrammer	•
Mikrobølge solodrift	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funksjon	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Hurtigmikro	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Nattutkobling	•
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Ovnsrom i rustfritt stål	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Elektronisk barnesikring	•
Sikkerhetsbryter	•
Sikkerhetssperre «Door»-henvisning	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	46
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Ovnsromhøyde i cm	23,2
Diameter på dreietallerkenen i cm	40,6
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effektrinn for mikrobølge i W	
Mikrobølgeeffekt maksimal i W	900
Nisjebredde min. i mm	562
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmålt (B x H x D) i mm	595 x 456 x 560
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	456

## M 7140 TC

Mikrobølgeovn for innbygging

i attraktivt design av rustfritt stål med betjening fra oversiden.



EAN: 4002516113577 / Materialnummer: 11100580 /

Gammelt materialnummer: 24714040NER

Produktdybde i mm	560
Nisjeuavhengig ventilasjon	•
Vekt i kg	28,3
Total tilkoblingsverdi i kW	1,6
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	10
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,10
Bytt lyspære	Serviceavdeling

### Vedlagt tilbehør

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## M 7140 TC

Mikrobølgeovn for innbygging

i attraktivt design av rustfritt stål med betjening fra oversiden.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings