

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil spesielt for behovene innen Facility Management. Kapasitet 6.0 kg.



- Trommelvolum 57 l , kapasitet 6.0 kg
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språknøytralt panel med dreiebryter – M Select
- Grundig rengjøring – spesialprogrammer for mopper og kluter
- Maksimal fjerning av smuss – patentert forhåndssentrifugering *

* Europeisk patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516169499 / Materialnummer: 11103210 /
Gammelt materialnummer: 51506261N

Konstruksjon og utførelse	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	6,0
Trommelvolum i l	57
Døråpning [Ø] i mm	300
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel med perforert trommelbakvegg	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	8,70
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,17
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,20
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	52,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,00
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,40
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	59
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	49,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,36
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Restfuktighet ved kald skylling i %	52
Restfuktighet ved varm skylling i %	50
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	20
Sentrifugehastighet i o/min	1400
g-kraft	535
Styring	
Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	96
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil spesielt for behovene innen Facility Management. Kapasitet 6.0 kg.



EAN: 4002516169499 / Materialnummer: 11103210 /
Gammelt materialnummer: 51506261N

Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	230V~
Varmeeffekt i kW	2,30
Totaltilkobling i kW	2,50
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	2N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	4,60
Totaltilkobling i kW	4,80
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	714
Ytre mål, bruttohøyde i mm	944
Ytre mål, bruttobredde i mm	609
Ytre mål, bruttodybde i mm	768
Nettovekt i kg	99,0
Bruttovekt i kg	104
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,00
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Prof. støtdemper	•
Motstandsdyktig flens av rustfritt stål	•
Desinfeksjon	•
EcoSpeed	•
Effektiv ribbeteknikk	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Kommunikasjonssjakt	•
Legge inn mer tøy	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet & bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil spesielt for behovene innen Facility Management. Kapasitet 6.0 kg.



EAN: 4002516169499 / Materialnummer: 11103210 /

Gammelt materialnummer: 51506261N

WiFiConn@ct

Kapasiteter

Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	31
------------------------------------	----

Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	27
------------------------------------	----

Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	50
--	----

Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	35
--	----

Normer, sertifisering, merking

CE	•
----	---

VDE-EMV	•
---------	---

VDE	•
-----	---

IP-klassifisering IP X4	•
-------------------------	---

WEEE	•
------	---

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
---	---