

## PWM 507 [EL DP]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og programmer rettet mot spesielle målgrupper. Kapasitet 7.0 kg i 59 min.



- Trommolvolum 64 l , kapasitet 7.0 kg
- 22 % lavere vann- og 28 % lavere energiforbruk\*
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språknøytralt panel med dreiebryter – M Select
- Grundig rengjøring med Profesjonelle vaskeprogrammer

\* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516150534 / Materialnummer: 11103240 / Gammelt materialnummer: 51507151N

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	7,0
Trommolvolum i l	64
Døråpning [Ø] i mm	300
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel med perforert trommelbakvegg	•
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for husholdninger	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornyelsesparke og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,60
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	49,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	0,98
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	69
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	46,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,44
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	59
Restfuktighet ved kald skylning i %	48
Restfuktighet ved varm skylning i %	45
Sentrifugehastighet i o/min	1600
g-kraft	704
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select

## PWM 507 [EL DP]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og programmer rettet mot spesielle målgrupper. Kapasitet 7.0 kg i 59 min.



EAN: 4002516150534 / Materialnummer: 11103240 /  
Gammelt materialnummer: 51507151N

Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Kapseldosering	•
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Totaltilkobling i kW	2,85
Sikring i A	16
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	2N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	5,30
Totaltilkobling i kW	5,50
Sikring i A	16
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpspumpe	DN 22
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	714
Ytre mål, bruttohøyde i mm	944
Ytre mål, bruttbredde i mm	609
Ytre mål, bruttdybde i mm	768
Nettovekt i kg	98,0
Bruttovekt i kg	102
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,00
<b>Utstyr</b>	
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Prof. støtdemper	•
Motstandsdyktig flens av rustfritt stål	•
Desinfeksjon	•
EcoSpeed	•
Antikrøll med damp	•
Effektiv ribbeteknikk	•

## PWM 507 [EL DP]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og programmer rettet mot spesielle målgrupper. Kapasitet 7.0 kg i 59 min.



EAN: 4002516150534 / Materialnummer: 11103240 /  
Gammelt materialnummer: 51507151N

Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Trommelbelysning LED, klasse 1	•
Kommunikasjonssjakt	•
Legge inn mer tøy	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Programkapasitet for «ECO 40-60» i kg	7,0
Energiklasse (A-G)	A
Sentrifugeringsklasse (A-G)	A
Vektet energiforbruk per 100 vask med programmet «ECO 40-60» i kWh	45
Vektet vannforbruk per vask med programmet «ECO 40-60» i l	37
Lydnivåklasse (ved sentrifugering) (A-D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A)re1pW	72
Programtid i programmet «ECO 40-60» i min.	199
Resirkuleringsgrad i %	95
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
LAN/WiFi-modul (opsjon)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•