

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil spesielt for behovene innen Facility Management. Kapasitet 8.0 kg.



- Trommolvolum 73 l , kapasitet 8.0 kg
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språknøytralt panel med dreiebryter – M Select
- Grundig rengjøring – spesialprogrammer for mopper og kluter
- Maksimal fjerning av smuss– patentert forhåndssentrifugering \*

\* Europeisk patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516154631 / Materialnummer: 11103270 /  
Gammelt materialnummer: 51508261N

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommolvolum i l	73
Døråpning [Ø] i mm	300
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel med perforert trommelbakvegg	•
<b>Bruk</b>	
Egnet for Facility Management	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,60
Spesifikt vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l/kg	12,60
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,16
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh/kg	0,21
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,25
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	61,0
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	101,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,30
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	59
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	58,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,48
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	0,60
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	47
Restfuktighet ved kald skylning i %	52
Restfuktighet ved varm skylning i %	50
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	20
Sentrifugehastighet i o/min	1400
g-kraft	535
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	96
Resttidsanvisning	•

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil spesielt for behovene innen Facility Management. Kapasitet 8.0 kg.



EAN: 4002516154631 / Materialnummer: 11103270 /  
Gammelt materialnummer: 51508261N

Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	230V~
Varmeeffekt i kW	2,30
Totaltilkobling i kW	2,50
Sikring i A	16
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	2N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	4,60
Totaltilkobling i kW	4,80
Sikring i A	16
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	714
Ytre mål, bruttohøyde i mm	944
Ytre mål, bruttbredde i mm	660
Ytre mål, bruttdybde i mm	768
Nettovekt i kg	101,0
Bruttovekt i kg	105
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,00
<b>Utstyr</b>	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Prof. støtdemper	•
Motstandsdyktig flens av rustfritt stål	•
Desinfeksjon	•
EcoSpeed	•
Effektiv ribbeteknikk	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-vaskemaskin, Smågigant, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil spesielt for behovene innen Facility Management. Kapasitet 8.0 kg.



EAN: 4002516154631 / Materialnummer: 11103270 /

Gammelt materialnummer: 51508261N

Gjennomstrømningsmåler	•
Kommunikasjonssjakt	•
Legge inn mer tøy	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Resirkuleringsgrad i %	95
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Kapasiteter</b>	
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	42
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	36
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	66
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	47
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•