

## PDR 507 HP [EL]

Professional varmpumpetørketrommel, Smågigant med svært lavt energiforbruk og korte programtider. Kapasitet 7.0 kg.



EAN: 4002516126799 / Materialnummer: 11103340 / Gammelt materialnummer: 52507151N

Modell og utførelse	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	7,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Varmpumpe
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for husholdninger	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	2,70
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,20
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,20
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,17
Programtid i min	67
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	67
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	57
Styring	
Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•

- Trommelvolum ??, kapasitet ??
- 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler\*
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språknøytralt panel med dreiebryter – M Select
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry

\* Tørketromler med varmpumpe har inntil 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler med elektrisk oppvarming.

## PDR 507 HP [EL]

Professional varmepumpetørketrommel, Småigant med svært lavt energiforbruk og korte programtider. Kapasitet 7.0 kg.



EAN: 4002516126799 / Materialnummer: 11103340 / Gammelt materialnummer: 52507151N

<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Varmepumpe
Elektrotilkobling	220-240V~ 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	0,00
Totaltilkobling i kW	1,44
Sikring i A	10
Leveres med støpsel	•
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	777
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttbredde i mm	660
Ytre mål, bruttdybde i mm	820
Nettovekt i kg	68,5
Bruttovekt i kg	74
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	920
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	3,60
<b>Utstyr</b>	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Lofilter i døren	•
Varmevekslerens filtersystem krever lite vedlikehold	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang pluss	•
Kondensvannslange	•
Kommunikasjonssjakt	•
Tørkekurv (opsjon)	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse	A++
Kondenseringsklasse	A
Energiforbruk per år i kWh	212
Støy i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i dB(a)	67
Programtid for standardprogrammet i min	92
Funksjonsprinsipp	Kondens
Tekstilmengde i kg	7,0
Inneholder fluoriserte drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde i kg	0,61
Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO <sub>2</sub> e	1430
Drivhuspotensial maskin i kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
LAN/WiFi-modul (opsjon)	•

PDR 507 HP [EL]

Professional varmpumpetørketrommel, Smågigant  
med svært lavt energiforbruk og korte programtider. Kapasitet 7.0 kg.