

PDR 908 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 42 min.



- Trommelvolum 130.00 l, kapasitet 8.0 kg
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Moderne tilkobling via WLAN

EAN: 4002516126164 / Materialnummer: 11103390 / Gammelt materialnummer: 52908352N

Modell og utførelse	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningscentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	5,50
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,42
Programtid i min	42
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	42
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	37
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Språk kan velges til enhver tid	•

PDR 908 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516126164 / Materialnummer: 11103390 /
Gammelt materialnummer: 52908352N

Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,90
Totaltilkobling i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 2	
Elektrotilkobling	3N~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vekt tørketrommel	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	717
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttbredde i mm	660
Ytre mål, bruttdybde i mm	820
Nettovekt i kg	51,5
Bruttovekt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	920
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	0,76
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Tørkekurv (opsjon)	•
Trommelbelysning	•
Maskinuahengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
LAN/WiFi-modul (opsjon)	•
WiFiConn@ct	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•

PDR 908 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Smågigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516126164 / Materialnummer: 11103390 /
Gammelt materialnummer: 52908352N

WEEE

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•
•