

H 2267-1 B Active

Stekeovn

med timer, PerfectClean og FlexiClip-skinner til gunstig pris.



- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Spesielt enkel rengjøring – PerfectClean-utstyr
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Enkel håndtering – FlexiClip-skinner
- Beskytter mot forbrenning . kald front

EAN: 4002516171089 / Materialnummer: 11129710 /
Gammelt materialnummer: 22226794NER

Modell og design	
Stekeovn for innbygging	•
Brytere som kan trykkes inn	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Driftsfunksjoner	
Tining	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Display	EasyControl
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Ovnsrom med PerfectClean og katalytisk bakvegg	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595

H 2267-1 B Active

Stekeovn

med timer, PerfectClean og FlexiClip-skinner til gunstig pris.




EAN: 4002516171089 / Materialnummer: 11129710 /


Gammelt materialnummer: 22226794NER

Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Temperaturer i °C	30-250
Produktdybde i mm	569
Vekt i kg	42,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,50
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Faseantall	1
Sikring i A	16
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1


H 2267-1 B Active
Stekeovn
med timer, PerfectClean og FlexiClip-skiner til gunstig pris.




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2267-1 B Active

Stekeovn

med timer, PerfectClean og FlexiClip-skinner til gunstig pris.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings