

H 2760 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med FlexiClip-kinner og pyrolyse.



- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Enkel håndtering – FlexiClip-skinner
- Beskytter mot forbrenning . kald front

EAN: 4002516171034 / Materialnummer: 11129740 /
Gammelt materialnummer: 22276045NER

Modell og design	
Stekeovn for innbygging	•
ContourLine	•
Brytere som kan trykkes inn	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Driftsfunksjoner	
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	280
Nisjebredden min. i mm	560

H 2760 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med FlexiClip-kinner og pyrolyse.



EAN: 4002516171034 / Materialnummer: 11129740 /

Gammelt materialnummer: 22276045NER

Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Temperaturer i °C	30-280
Produktdybde i mm	569
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Faseantall	1
Sikring i A	16
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1

H 2760 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med FlexiClip-kinner og pyrolyse.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2760 BP

Stekeovn

i attraktiv design i rustfritt stål med FlexiClip-kinner og pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings