

## H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge  
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516174523 / Materialnummer: 11129910 /  
Gammelt materialnummer: 22744046NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn med mikrobølge for innbygging	•
Farge	rustfritt stål CleanSteel
PureLine	•
<b>Fordeler</b>	
Quick & Gentle	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Mikrobølge	•
Mikrobølge med stekeautomatikk	•
Mikrobølge med grill	•
Mikrobølge med varmluft pluss	•
Mikrobølge med omluftsgrill	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 i 1	Stekeovn, Mikrobølgeovn, Stekeovn + mikrobølgeovn
MultiLingua	•
Popcorn-funksjon	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Automatisk restvarmeutnyttelse	•

## H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516174523 / Materialnummer: 11129910 /

Gammelt materialnummer: 22744046NER

Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	43
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effekttrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	456
Produktdybde i mm	569
Vekt i kg	36,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,70
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
Glassbrett	1

H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516174523 / Materialnummer: 11129910 /

Gammelt materialnummer: 22744046NER

#### Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7440 BM

Kompaktstekeovn med mikrobølge


i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings