

H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516173137 / Materialnummer: 11129930 /
Gammelt materialnummer: 22744066NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Stekeovn med mikrobølge for innbygging	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
Quick & Gentle	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landsesifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Mikrobølge	•
Mikrobølge med stekeautomatikk	•
Mikrobølge med grill	•
Mikrobølge med varmluft pluss	•
Mikrobølge med omluftsgrill	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-funksjon	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Automatisk restvarmeutnyttelse	•

H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516173137 / Materialnummer: 11129930 /

Gammelt materialnummer: 22744066NER

Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	43
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effektrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	456
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	36,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,70
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
Glassbrett	1

H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516173137 / Materialnummer: 11129930 /
Gammelt materialnummer: 22744066NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BMX


Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



side view H7000 BM, installation drawings



built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings