

## H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge  
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516173137 / Materialnummer: 11129930 /  
Gammelt materialnummer: 22744066NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn med mikrobølge for innbygging	•
Farge	ObsidianSort
ArtLine	•
Uten håndtak	•
<b>Fordeler</b>	
Quick & Gentle	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Mikrobølge	•
Mikrobølge med stekeautomatikk	•
Mikrobølge med grill	•
Mikrobølge med varmluft pluss	•
Mikrobølge med omluftsgrill	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 i 1	Stekeovn, Mikrobølgeovn, Stekeovn + mikrobølgeovn
MultiLingua	•
Popcorn-funksjon	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•

## H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516173137 / Materialnummer: 11129930 /  
Gammelt materialnummer: 22744066NER

<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	43
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effekttrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyden min. i mm	450
Nisjehøyden maks. i mm	452
Nisjedybden i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	456
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	36,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,70
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
Glassbrett	1

## H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.



EAN: 4002516173137 / Materialnummer: 11129930 /  
Gammelt materialnummer: 22744066NER

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og kombifunksjoner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings



installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings