

H 7840 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516173069 / Materialnummer: 11130050 /
Gammelt materialnummer: 22784076NER

| | |
|---|-----------|
| Konstruksjon | |
| Farge på produktet | Grafitgrå |
| Konstruksjon og design | |
| Stekeovn med mikrobølge for innbygging | • |
| ArtLine | • |
| Uten håndtak | • |
| Fordeler | |
| Quick & Gentle | • |
| Hurtigoppvarming | • |
| Forvarming | • |
| Steketermometer | med kabel |
| Varmholding | • |
| Crisp-funksjon | • |
| Funksjoner | |
| Tining | • |
| Automatikkprogrammer | • |
| Landspecifikke automatikkprogrammer | • |
| Stekeautomatikk | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grill | • |
| Varmluft pluss | • |
| Pizza & pai | • |
| Langtidstilberedning | • |
| Mikrobølge | • |
| Mikrobølge med stekeautomatikk | • |
| Mikrobølge med grill | • |
| Mikrobølge med varmluft pluss | • |
| Mikrobølge med omluftsgill | • |
| Over-/undervarme | • |
| Undervarme | • |
| Omluftsgill | • |
| Spesialprogrammer | • |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| Bevegelsessensor MotionReact | • |
| MotionReact: Lys på når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Display på når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjelp-funksjon | • |
| Popcorn-funksjon | • |
| Polyfoniske lydsignaler | • |
| Klokkeslettvisning | • |
| Tidssynkronisering | • |
| Datovisning | • |

H 7840 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



EAN: 4002516173069 / Materialnummer: 11130050 /
Gammelt materialnummer: 22784076NER

| | |
|---|------------|
| Varselur | • |
| Programmering av starttid | • |
| Programmering av sluttid | • |
| Programmering av tilberedningstid | • |
| Visning av innstilt temperatur | • |
| Indikator for ønsket temperatur | • |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd | • |
| Forslagstemperatur | • |
| Forslag mikrobølgeeffekt | • |
| Hurtigmikro | • |
| Egne programmer | • |
| Individuelle innstillinger | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Automatisk restvarmeutnyttelse | • |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W | 0,5 |
| Effektforbruk i standbymodus i W | 1,0 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 2,0 |
| Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min | 20 |
| Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 20 |
| Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min | 20 |
| Vedlikeholdskomfort | |
| Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean | • |
| Nedfellbart grillelement | • |
| CleanGlass-dør | • |
| Sikkerhet | |
| Produktkjølesystem med kjølig front | • |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Elektronisk barnesikring | • |
| Tastesperre | • |
| Tekniske data | |
| Ovnsvolum i l | 43 |
| Antall rillehøyder | 3 |
| Antall rillehøyder i ovnsrom 1 | 3 |
| Antall rillehøyder i ovnsrom 2 | 3 |
| Ovnsrombelysning | 1 LED-spot |
| Temperaturer i °C | 30–250 |
| Temperaturer min. i °C | 30 |
| Temperaturer maks. i °C | 250 |
| Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt | • |
| Effekttrinn for mikrobølge i W | |
| Nisjebredde min. i mm | 560 |
| Nisjebredde maks. i mm | 568 |
| Nisjehøyde min. i mm | 450 |
| Nisjehøyde maks. i mm | 452 |
| Nisjedybde i mm | 550 |
| Produktbredde i mm | 595 |
| Produktthøyde i mm | 456 |
| Produkttybde i mm | 568 |
| Vekt i kg | 38,0 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 3,20 |

H 7840 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



EAN: 4002516173069 / Materialnummer: 11130050 /
Gammelt materialnummer: 22784076NER

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Spenning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Sikring i A | 16 |
| Faseantall | 1 |
| Nettkabel med støpsel | • |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 2,00 |
| Bytt lyspære | Serviceavdeling |
| Vedlagt tilbehør | |
| Bake- og stekerist med PerfectClean | 1 |
| Steketermometer med kabel | 1 |
| Glassbrett | 2 |


Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , , ,
,

H 7840 BMX


Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings