

H 7890 BP

90 cm bred stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Rask oppvarming og jevn varmefordeling – TwinPower

EAN: 4002516230083 / Materialnummer: 11130060 /
Gammelt materialnummer: 22789045N

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
PureLine	•
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	uten kabel
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Roterende grillspyd	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landsesifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
Kamera i ovnsrommet	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
3D-betjeningspanel	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•

H 7890 BP

90 cm bred stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516230083 / Materialnummer: 11130060 /

Gammelt materialnummer: 22789045N

Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	90
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
TwinPower-varmluftsvifte	•
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredden min. i mm	860
Nisjebredden maks. i mm	860
Nisjehøyde min. i mm	517
Nisjehøyde maks. i mm	517
Nisjedybde i mm	550

H 7890 BP

90 cm bred stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516230083 / Materialnummer: 11130060 /
Gammelt materialnummer: 22789045N


Produktbredde i mm	895
Produktthøyde i mm	478
Produkttybde i mm	568
Vekt i kg	74,0
Total tilkoblingsverdi i kW	5,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	25
Faseantall	1
Lengde på elektrisk ledning i m	1,75
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean	2
Bake- og stekerister med PyroFit	2
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Grill- og stekebrett med PerfectClean	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7890 BP
 90 cm bred stekeovn
 i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings