

H 7260 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med klartekstdisplay og pyrolyse.



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Enkel håndtering – FlexiClip-skiner

EAN: 4002516174769 / Materialnummer: 11130080 /
Gammelt materialnummer: 22726045NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
PureLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5

H 7260 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med klartekstdisplay og pyrolyse.



EAN: 4002516174769 / Materialnummer: 11130080 /
Gammelt materialnummer: 22726045NER

Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyden min. i mm	590
Nisjehøyden maks. i mm	595
Nisjedybden i mm	550
Produktbredden i mm	595
Produkt høyden i mm	596
Produkt dybden i mm	569
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spennings i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7260 BP

Stekeovn


i perfekt kombinerbar design med klartekstdisplay og pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7260 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med klartekstdisplay og pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings