

H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl

EAN: 4002516173083 / Materialnummer: 11130300 /  
Gammelt materialnummer: 22784065NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Farge på produktet	ObsidianSort
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	uten kabel
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
Kamera i ovnsrommet	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•

H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516173083 / Materialnummer: 11130300 /

Gammelt materialnummer: 22784065NER

Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	49
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	456
Produkttybde i mm	568

## H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516173083 / Materialnummer: 11130300 /

Gammelt materialnummer: 22784065NER

Vekt i kg	38,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,20
Spennning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Serviceavdeling

### Vedlagt tilbehør

Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Avkalkingstabletter	2

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn


i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings