

H 7860 BPX

Stekeovn uten håndtak

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl

EAN: 4002516175254 / Materialnummer: 11130390 /  
Gammelt materialnummer: 22786075NER

| <b>Konstruksjon</b>                                   |            |
|---|------------|
| Farge på produktet                                    | Grafitgrå  |
| <b>Konstruksjon og design</b>                         |            |
| Stekeovn for innbygging                               | •          |
| ArtLine   | •          |
| Uten håndtak  | •          |
| <b>Fordeler</b>                                       |            |
| TasteControl  | •          |
| Hurtigoppvarming                                      | •          |
| Forvarming  | •          |
| Steketermometer                                       | uten kabel |
| Varmholding   | •          |
| Crisp-funksjon  | •          |
| <b>Funksjoner</b>                                     |            |
| Tining  | •          |
| Automatikkprogrammer                                  | •          |
| Landsesifikke automatikkprogrammer                    | •          |
| Stekeautomatikk                                       | •          |
| Eco-varmluft  | •          |
| Grillfunksjoner                                       | •          |
| Grill   | •          |
| Grill liten   | •          |
| Varmluft pluss  | •          |
| Pizza & pai   | •          |
| KlimaPluss  | •          |
| KlimaPluss med varmluft pluss                         | •          |
| KlimaPluss med over-/undervarme                       | •          |
| KlimaPluss med Pizza & pai                            | •          |
| KlimaPluss med stekeautomatikk                        | •          |
| Langtidstilberedning                                  | •          |
| Over-/undervarme                                      | •          |
| Overvarme   | •          |
| Undervarme  | •          |
| Omluftsgrill  | •          |
| Spesialprogrammer                                     | •          |
| <b>Betjeningskomfort</b>                              |            |
| Tilkobling med Miele@home                             | •          |
| Display   | M Touch    |
| MotionReact: Lys på når man nærmer seg                | •          |
| MotionReact: Display på når man nærmer seg            | •          |
| MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg | •          |
| MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter           | •          |
| Kamera i ovnsrommet                                   | •          |
| SoftOpen  | •          |
| Touch2Open  | •          |
| MultiLingua   | •          |
| MyMiele   | •          |
| Hjelp-funksjon  | •          |
| Tidsbestemte programmerbare dampinntak                | •          |
| Polyfoniske lydsignaler                               | •          |

H 7860 BPX

Stekeovn uten håndtak

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516175254 / Materialnummer: 11130390 /

Gammelt materialnummer: 22786075NER

|   |                |
|---|----------------|
| Klokkeslettvisning  | •              |
| Tidssynkronisering  | •              |
| Datovisning   | •              |
| Varselur  | •              |
| Programmering av starttid   | •              |
| Programmering av sluttid  | •              |
| Programmering av tilberedningstid   | •              |
| Visning av innstilt temperatur  | •              |
| Indikator for ønsket temperatur   | •              |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd                                     | •              |
| Forslagstemperatur  | •              |
| Egne programmer   | •              |
| Individuelle innstillinger  | •              |
| <b>Effektivitet og bærekraft</b>  |                |
| Energiklasse (A+++ til D)   | A+             |
| Automatisk restvarmeutnyttelse  | •              |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W  | 0,5            |
| Effektforbruk i standbymodus i W  | 1,0            |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W                         | 2,0            |
| Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min                    | 20             |
| Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 20             |
| Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min                | 20             |
| <b>Vedlikeholdskomfort</b>  |                |
| Pyrolytisk selvrensing  | •              |
| Katalysator   | •              |
| Nedfellbart grillelement  | •              |
| CleanGlass-dør  | •              |
| <b>Sikkerhet</b>  |                |
| Produktkjølesystem med kjølig front   | •              |
| Sikkerhetsutkobling   | •              |
| Elektronisk barnesikring  | •              |
| Dørlås for pyrolysedrift  | •              |
| Tastesperre   | •              |
| <b>Tekniske data</b>  |                |
| Ovnsvolum i l   | 76             |
| Antall rillehøyder  | 5              |
| Antall rillehøyder i ovnsrom 1  | 5              |
| Antall rillehøyder i ovnsrom 2  | 5              |
| Kjennetegn for rillehøyder  | •              |
| Ovnsrombelysning  | BrilliantLight |
| Temperaturer i °C   | 30–300         |
| Temperaturer min. i °C  | 30             |
| Temperaturer maks. i °C   | 300            |
| Nisjebredde min. i mm   | 560            |
| Nisjebredde maks. i mm  | 568            |
| Nisjehøyde min. i mm  | 590            |
| Nisjehøyde maks. i mm   | 595            |
| Nisjedybde i mm   | 550            |
| Produktbredde i mm  | 595            |
| Produktthøyde i mm  | 596            |

H 7860 BPX

Stekeovn uten håndtak

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516175254 / Materialnummer: 11130390 /

Gammelt materialnummer: 22786075NER

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Produktdybde i mm               | 568             |
| Vekt i kg                       | 47,0            |
| Total tilkoblingsverdi i kW     | 3,70            |
| Spenning i V                    | 220-240         |
| Frekvens i Hz                   | 50              |
| Sikring i A                     | 16              |
| Faseantall                      | 1               |
| Nettkabel med støpsel           | •               |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,50            |
| Bytt lyspære                    | Serviceavdeling |

#### Vedlagt tilbehør

|  |   |
|--|---|
| Stekebrett med PerfectClean                                | 1 |
| Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean | 1 |
| Universalpanne med PerfectClean                            | 1 |
| Bake- og stekerister med PyroFit                           | 1 |
| FlexiClip-skinner PyroFit (par)                            | 1 |
| Trådløst steketermometer                                   | 1 |
| Uttakbare føringslister med PyroFit (par)                  | 1 |
| Avkalkingstabletter  | 2 |

#### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7860 BPX

Stekeovn uten håndtak

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings