

## H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516173427 / Materialnummer: 11130440 /  
Gammelt materialnummer: 22744055NER

<b>Konstruksjon</b>	
Farge på produktet	BriljantHvit
<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn for innbygging	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
<b>Fordeler</b>	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•

H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516173427 / Materialnummer: 11130440 /

Gammelt materialnummer: 22744055NER

<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	49
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	456
Produkttybde i mm	568
Vekt i kg	38,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,20
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1

H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516173427 / Materialnummer: 11130440 /

Gammelt materialnummer: 22744055NER

Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Avkalkingstabletter	2

#### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings