

DG 7440

Dampovn

for sunn matlaging med automatikkprogrammer, nettverk og sous-vide-matlaging.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Hvert måltid blir garantert vellykket – Automatikkprogrammer
- Opplyst ovnsrom – 2 LED-spotter
- Produkt som kan kobles til WiFi – Miele@home

EAN: 4002516125952 / Materialnummer: 11137890 /
Gammelt materialnummer: 23744020NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Innbyggingsdampovn	•
VitroLine	•
Fordeler	
Ekstern dampproduksjon	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Oppvarming	•
Eco-dampkoking	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20

DG 7440

Dampovn

for sunn matlaging med automatikkprogrammer, nettverk og sous-vide-matlaging.



EAN: 4002516125952 / Materialnummer: 11137890 /
Gammelt materialnummer: 23744020NER

Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damptekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Push2Release-mekanisme for uttak av vanntanken	•
Vanntank volum i l	1,5
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
L-ovnsrom	•
Ovnsvolum i l	40
Antall rillehøyder	4
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	2 LED-spotter
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	455
Produktdybde i mm	569
Vekt i kg	26,4
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
Tette damppanner i rustfritt stål	1
Tette damppanner i rustfritt stål DGG 50 40	1
Rist	1
Oppsamlingskar DGG 100 40	1

DG 7440

Dampovn

for sunn matlaging med automatikkprogrammer, nettverk og sous-vide-matlaging.



EAN: 4002516125952 / Materialnummer: 11137890 /

Gammelt materialnummer: 23744020NER

Avkalkingstabletter

2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7440

Dampovn

for sunn matlaging med automatikkprogrammer, nettverk og sous-vide-matlaging.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing


DG 7440

Dampovn

for sunn matlaging med automatikkprogrammer, nettverk og sous-vide-matlaging.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing