

DGM 7440

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Jevne og raske resultater med mikrobølge – Quick & Gentle
- Hvert måltid blir garantert vellykket – Automatikkprogrammer
- Kortere tilberedningstider ved å kombinere damp med mikrobølge

EAN: 4002516156512 / Materialnummer: 11138030 /
Gammelt materialnummer: 23744034NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	Grafitgrå
Konstruksjon og design	
Dampovn med mikrobølge	•
VitroLine	•
Fordeler	
Quick & Gentle	•
Ekstern dampproduksjon	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Damptilberedning	•
Hurtigtilberedning	•
Oppvarming	•
Mikrobølge	•
Eco-dampkoking	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn-funksjon	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20

DGM 7440

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.



EAN: 4002516156512 / Materialnummer: 11138030 /

Gammelt materialnummer: 23744034NER

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
---	----

Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
--	----

Vedlikeholdskomfort

Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
--	---

Ekstern dampgenerator	•
-----------------------	---

Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
--	---

Vedlikeholdsprogrammer	•
------------------------	---

Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
-----------------------------------	---

Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
--------------------------------------	---

Uttakbare føringslister	•
-------------------------	---

Avkalking	•
-----------	---

CleanGlass-dør	•
----------------	---

Damp tekn./vannforsyning

DualSteam	•
-----------	---

Push2Release-mekanisme for uttak av vanntanken	•
--	---

Vanntank volum i l	1,5
--------------------	-----

Sikkerhet

Produktkjølesystem med kjølig front	•
-------------------------------------	---

Sikkerhetsutkobling	•
---------------------	---

Elektronisk barnesikring	•
--------------------------	---

Dampkjølesystem	•
-----------------	---

Tastesperre	•
-------------	---

Tekniske data

L-ovnsrom	•
-----------	---

Ovnsvolum i l	40
---------------	----

Antall rillehøyder	4
--------------------	---

Dørhengsel	under
------------	-------

Ovnsrombelysning	2 LED-spotter
------------------	---------------

Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
---	----

Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
--	-----

Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
------------------------------------	---

Effektrinn for mikrobølge i W	
-------------------------------	--

Nisjebredde min. i mm	560
-----------------------	-----

Nisjebredde maks. i mm	568
------------------------	-----

Nisjehøyde min. i mm	450
----------------------	-----

Nisjehøyde maks. i mm	452
-----------------------	-----

Nisjedybde i mm	550
-----------------	-----

Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
----------------------------	-----------------

Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
----------------------------	-----------------

Produktbredde i mm	595
--------------------	-----

Produktthøyde i mm	455
--------------------	-----

Produkttybde i mm	569
-------------------	-----

Vekt i kg	30,6
-----------	------

Total tilkoblingsverdi i kW	3,30
-----------------------------	------

Spennning i V	230
---------------	-----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Sikring i A	16
-------------	----

Faseantall	1
------------	---

Nettkabel med støpsel	•
-----------------------	---

Lengde på elektrisk ledning i m	2
---------------------------------	---

DGM 7440

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.



EAN: 4002516156512 / Materialnummer: 11138030 /

Gammelt materialnummer: 23744034NER

Bytt lyspære

Serviceavdeling

Vedlagt tilbehør

Uttakbare føringslister (par)

1

Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål

2

Tette damppanner i rustfritt stål DGG 50 40

1

Rist

1

Glassbrett DMGS7 100 30

1

Avkalkingstabletter

2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguis,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGM 7440

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7440

Dampovn med mikrobølge


for sunn matlaging og raskere oppvarming med nettverk.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing