

DGM 7640

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og rask oppvarming med nettverk og tilberedning av hel meny.



- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Jevne og raske resultater med mikrobølge – Quick & Gentle
- Hvert måltid blir garantert vellykket – Automatikkprogrammer
- Kortere tilberedningstider ved å kombinere damp med mikrobølge

EAN: 4002516156543 / Materialnummer: 11138080 /
Gammelt materialnummer: 23764024NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Dampovn med mikrobølge	•
VitroLine	•
Fordeler	
Quick & Gentle	•
Ekstern dampproduksjon	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Damptilberedning	•
Hurtigtilberedning	•
Oppvarming	•
Mikrobølge	•
Eco-dampkoking	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Popcorn-funksjon	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Hurtigmikro	•

DGM 7640

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og rask oppvarming med nettverk og tilberedning av hel meny.



EAN: 4002516156543 / Materialnummer: 11138080 /

Gammelt materialnummer: 23764024NER

Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp tekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Push2Release-mekanisme for uttak av vanntanken	•
Vanntank volum i l	1,5
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
L-ovnsrom	•
Ovnsvolum i l	40
Antall rillehøyder	4
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	2 LED-spotter
Temperaturer ved damp tilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damp tilberedning maks. i °C	100
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effekttrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	455
Produkttybde i mm	569
Vekt i kg	30,6

DGM 7640

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og rask oppvarming med nettverk og tilberedning av hel meny.



EAN: 4002516156543 / Materialnummer: 11138080 /

Gammelt materialnummer: 23764024NER

Total tilkoblingsverdi i kW	3,30
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling

Vedlagt tilbehør

Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
Tette damppanner i rustfritt stål DGG 50 40	1
Tette damppanner i rustfritt stål DGG 50 80	1
Rist	1
Glassbrett DMGS7 100 30	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , ,

DGM 7640

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og rask oppvarming med nettverk og tilberedning av hel meny.



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings



ESW7x20, DGM7x4x installation drawings



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7640

Dampovn med mikrobølge

for sunn matlaging og rask oppvarming med nettverk og tilberedning av hel meny.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings