

DGC 7460

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med nettverk + BrilliantLight.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – ovnsrom i rustfritt stål med PerfectClean

EAN: 4002516162780 / Materialnummer: 11138710 /
Gammelt materialnummer: 23746033NER

| Modell og design | |
|---|--------------|
| Kombidampovn | • |
| VitroLine | • |
| Farge på produktet | Grafitgrå |
| Fordeler | |
| Hurtigoppvarming | • |
| Forvarming | • |
| Ekstern dampproduksjon | • |
| Klimasensor | • |
| Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp | • |
| Menykoking uten smaksoverføring | • |
| Mix & Match | • |
| Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet | • |
| Varmholding | • |
| Crisp-funksjon | • |
| Driftsfunksjoner | |
| Tining | • |
| Automatikkprogrammer | • |
| Landspesifikke automatikkprogrammer | • |
| Kombidamp | • |
| Kombidamp med varmluft pluss | • |
| Kombidamp med over-/undervarme | • |
| Kombidamp med stor grill | • |
| Damptilberedning | • |
| Oppvarming | • |
| Gourmetpanne | • |
| Grillfunksjoner | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft pluss | • |
| Pizza & pai | • |
| Kaker spesial | • |
| Over-/undervarme | • |
| Overvarme | • |
| Undervarme | • |
| Omluftgrill | • |
| Eco-varmluft | • |
| Eco-dampkoking | • |
| Forvarming av tallerkener | • |
| Spesialprogrammer | • |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Motorisert hevepanel | • |
| Mengdeuavhengig tilberedning | • |
| Dampkoking på inntil 4 riller samtidig | • |

DGC 7460

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med nettverk + BrilliantLight.



EAN: 4002516162780 / Materialnummer: 11138710 /

Gammelt materialnummer: 23746033NER

| | |
|---|-----|
| Menytilberedning | • |
| Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden | • |
| Tidsfunksjoner | • |
| Klokkeslettvisning | • |
| Datovisning | • |
| Varselur | • |
| Programmering av starttid | • |
| Programmering av sluttid | • |
| Programmering av tilberedningstid | • |
| Visning av innstilt temperatur | • |
| Indikator for ønsket temperatur | • |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd | • |
| Forslagstemperatur | • |
| Egne programmer | • |
| Sabbat-program | • |
| Individuelle innstillinger | • |
| Effektivitet og forbruksverdier | |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W | 0,5 |
| Effektforbruk i standbymodus i W | 1,0 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 2,0 |
| Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min | 20 |
| Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 20 |
| Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min | 20 |
| Vedlikeholdskomfort | |
| Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean | • |
| Nedfellbart grillelement | • |
| Ekstern dampgenerator | • |
| Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon | • |
| Vedlikeholdsprogrammer | • |
| Vedlikeholdsprogram – bløtlegging | • |
| Vedlikeholdsprogram – skylling | • |
| Ovnsrom-tørkeprogram | • |
| Hurtiglåsmekanisme for føringslister | • |
| Uttakbare føringslister | • |
| Avkalking | • |
| CleanGlass-dør | • |
| Damp teknologi og vannforsyning | |
| DualSteam | • |
| Vanntank volum i l | 1,4 |
| Kondensbeholder bak hevepanel | • |
| Avløpsfilter | • |
| Sikkerhet | |
| Produktkjølesystem med kjølig front | • |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Elektronisk barnesikring | • |
| Dampkjølesystem | • |
| Tastesperre | • |
| Tekniske data | |
| XXL-ovnsrom | • |
| Ovnsvolum i l | 68 |

DGC 7460

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med nettverk + BrilliantLight.



EAN: 4002516162780 / Materialnummer: 11138710 /

Gammelt materialnummer: 23746033NER

| | |
|--|--|
| Antall rillehøyder | 4 |
| Kjennetegn for rillehøyder | • |
| Dørhengsel | under |
| Ovnsrombelysning | BrilliantLight |
| Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C | 30 |
| Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C | 225 |
| Temperaturer ved damptilberedning min. i °C | 40 |
| Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C | 100 |
| Nisjebredden min. i mm | 560 |
| Nisjebredden maks. i mm | 568 |
| Nisjehøyden min. i mm | 590 |
| Nisjehøyden maks. i mm | 595 |
| Nisjedybden i mm | 555 |
| Produktbredden i mm | 595 |
| Produkt høyden i mm | 596 |
| Produkt dybden i mm | 567 |
| Vekt i kg | 45,5 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 3,45 |
| Spennning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Faseantall | 1 |
| Sikring i A | 16 |
| Nettkabel med støpsel | • |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 2 |
| Bytt lyspære | Kundendienst |
| Vedlagt tilbehør | |
| Universalpanne med PerfectClean | 1 |
| Bake- og stekerist med PerfectClean | 1 |
| Uttakbare føringslister med PerfectClean (par) | 1 |
| Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål | 1 |
| Tette dampkokerpanner i rustfritt stål | 1 |
| Avkalkingstabletter | 2 |
| Tilgjengelige språk | |
| Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenščina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

DGC 7460

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med nettverk + BrilliantLight.

