

DGC 7640

Kompakt dampovn

for dampovn, baking, steking med steketermometer + tilberedn. av hel meny.



- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – ovnsrom i rustfritt stål med PerfectClean

EAN: 4002516163305 / Materialnummer: 11138860 /
Gammelt materialnummer: 23764032NER

Modell og design	
Kombidampovn	•
VitroLine	•
Farge på produktet	Graffiti grå
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Driftsfunksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med stor grill	•
Damptilberedning	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•

DGC 7640

Kompakt dampovn

for dampovn, baking, steking med steketermometer + tilberedn. av hel meny.



EAN: 4002516163305 / Materialnummer: 11138860 /
Gammelt materialnummer: 23764032NER

MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Tidsfunksjoner	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi og vannforsyning	
DualSteam	•
Vanntank volum i l	1,4
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•

DGC 7640

Kompakt dampovn

for dampovn, baking, steking med steketermometer + tilberedn. av hel meny.



EAN: 4002516163305 / Materialnummer: 11138860 /

Gammelt materialnummer: 23764032NER

Elektronisk barnesikring	•
--------------------------	---

Dampkjølesystem	•
-----------------	---

Tastesperre	•
-------------	---

Tekniske data	
----------------------	--

XL-ovnsrom	•
------------	---

Ovnsvolum i l	48
---------------	----

Antall rillehøyder	3
--------------------	---

Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
-----------------------------	-----------------

Kjennetegn for rillehøyder	•
----------------------------	---

Dørhengsel	under
------------	-------

Ovnsrombelysning	BrilliantLight
------------------	----------------

Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
---------------------------------------	----

Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	225
----------------------------------------	-----

Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
---------------------------------------------	----

Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
----------------------------------------------	-----

Nisjebredde min. i mm	560
-----------------------	-----

Nisjebredde maks. i mm	568
------------------------	-----

Nisjehøyde min. i mm	450
----------------------	-----

Nisjehøyde maks. i mm	452
-----------------------	-----

Nisjedybde i mm	555
-----------------	-----

Produktbredde i mm	595
--------------------	-----

Produktthøyde i mm	456
--------------------	-----

Produkttybde i mm	569
-------------------	-----

Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
-----------------------------	-----------------

Vekt i kg	39,7
-----------	------

Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
-----------------------------	------

Spenning i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50-60
---------------	-------

Faseantall	1
------------	---

Sikring i A	16
-------------	----

Nettkabel med støpse	•
----------------------	---

Lengde på elektrisk ledning i m	2
---------------------------------	---

Vedlagt tilbehør	
-------------------------	--

Universalpanne med PerfectClean	1
---------------------------------	---

Bake- og stekerist med PerfectClean	1
-------------------------------------	---

FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)	1
-----------------------------------------	---

Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
------------------------------------------------	---

Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	1
---------------------------------------------	---

Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
----------------------------------------	---

Avkalkingstabletter	2
---------------------	---

Tilgjengelige språk	
----------------------------	--


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7640

Kompakt dampovn


for dampovn, baking, steking med steketermometer + tilberedn. av hel meny.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x40, installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings