

DGC 7845

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling
for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampsteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – ovnsrom i rustfritt stål med PerfectClean

EAN: 4002516163398 / Materialnummer: 11138980 /
Gammelt materialnummer: 23784532NER

Modell og design	
Kombidampovn	•
VitroLine	•
Farge på produktet	Graffiti grå
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Driftsfunksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landsesifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med stor grill	•
Damptilberedning	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•

DGC 7845

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.



EAN: 4002516163398 / Materialnummer: 11138980 /
Gammelt materialnummer: 23784532NER

Multilingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Tidsfunksjoner	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi og vannforsyning	
DualSteam	•
DirectWater pluss	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•

DGC 7845

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.

EAN: 4002516163398 / Materialnummer: 11138980 /

Gammelt materialnummer: 23784532NER

Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
XL-ovnsrom	•
Ovnsvolum i l	48
Antall rillehøyder	3
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnstrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	225
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	555
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	456
Produkttybde i mm	569
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Vekt i kg	39,7
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Faseantall	1
Sikring i A	16
Nettkabel med støpse	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Lengde på vanninntaksslange i m	2,0
Lengde på vannavløpsslange i m	3,0
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Avkalkingstabletter	2

DGC 7845

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling
for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.



EAN: 4002516163398 / Materialnummer: 11138980 /
Gammelt materialnummer: 23784532NER


Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7845


Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x45, installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings