

DGC 7860X

Håndtaksløs kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – ovnsrom i rustfritt stål med PerfectClean

EAN: 4002516163428 / Materialnummer: 11139070 /

Gammelt materialnummer: 23786073NER

Modell og design	
Kombidampovn	•
Artline	•
Uten håndtak	•
Farge på produktet	Grafitgrå
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Driftsfunksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med stor grill	•
Damptilberedning	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•

DGC 7860X

Håndtaksløs kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.



EAN: 4002516163428 / Materialnummer: 11139070 /

Gammelt materialnummer: 23786073NER

Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 4 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Tidsfunksjoner	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og forbruksverdier	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi og vannforsyning	
DualSteam	•
Vanntank volum i l	1,4
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•

DGC 7860X

Håndtaksløs kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.

EAN: 4002516163428 / Materialnummer: 11139070 /

Gammelt materialnummer: 23786073NER

Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
XXL-ovnsrom	•
Ovnsvolum i l	68
Antall rillehøyder	4
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnstrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	225
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	555
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	567
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Vekt i kg	46,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,45
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Faseantall	1
Sikring i A	16
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Avkalkingstabletter	2
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7860X

Håndtaksløs kombidampovn


for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.




DGC 7860X

Håndtaksløs kombidampovn


for dampovn, baking, steking med trådløs steketermometer + tilberedn. av meny.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x60, DGC7x60X installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings