

KM 7164 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde og bryterbetjening



- Direkte betjening – brytere på platetoppen
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Minimale oppkokstider – TwinBooster

EAN: 4002516152088 / Materialnummer: 11144180 /
Gammelt materialnummer: 26716400NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	PowerFlex-kokesone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til høyre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 140-190
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	1850
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-160
Maks. booster-effekt i W	2200
Maks. effekt i W	1400
Betjeningskomfort	
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Betjening med brytere	•
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•

KM 7164 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde og bryterbetjening



EAN: 4002516152088 / Materialnummer: 11144180 /
Gammelt materialnummer: 26716400NER

Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•

Tekniske data


Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (høyde)	71
Mål i mm (dybde)	526
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	600
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	45
Vekt i kg	11
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Vedlagt tilbehør

Nettkabel	Ja
-----------	----

KM 7164 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde og bryterbetjening



KM 7164 FR (installation drawing)