

KM 7474 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516158707 / Materialnummer: 11144280 /
Gammelt materialnummer: 26747470NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	PowerFlex-kokesone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 160-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	i midten bak
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-160
Maks. booster-effekt i W	1700
Maks. effekt i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Varmholding	•

KM 7474 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt




EAN: 4002516158707 / Materialnummer: 11144280 /
Gammelt materialnummer: 26747470NER


Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Varselur	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	12
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja

KM 7474 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



KM 7474 FL (Installation drawing)



KM 7474 FL flush-fit installation (installation drawing)