


KM 7667 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 620 mm bredde og fullflexinduksjon for større fleksibilitet



- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Intelligent kokekarsensor – for inntil 4 kokekar
- Rammeløs for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Stort effektspekter – varmholdingsfunksjon og TwinBooster
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity


EAN: 4002516156833 / Materialnummer: 11144370 /
Gammelt materialnummer: 26766770NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kan kombineres med SmartLine	•
Kan kombineres med SmartLine benkeventilator	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	570x390
Maks. booster-effekt i W	3300
Maks. effekt i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Intelligent kokekarsensor	•
Posisjoneringshjelp	•
«Tørk av»-funksjon	•
Varselur	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•

KM 7667 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

med 620 mm bredde og fullflexinduksjon for større fleksibilitet




EAN: 4002516156833 / Materialnummer: 11144370 /

Gammelt materialnummer: 26766770NER


Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 620 x 520
Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	600/624 x 500/524
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	600
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	600
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	11
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	624
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja

KM 7667 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med 620 mm bredde og fullflexinduksjon for større fleksibilitet



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation (installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation drawings)