


## KM 7678 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med 800 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet




- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Intelligent kokekarsensor – for inntil 6 kokekar
- Rammeløs for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Stort effektspekter – varmholdingsfunksjon og TwinBooster
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516156888 / Materialnummer: 11144410 / Gammelt materialnummer: 2676787ONER

<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	–/•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kan kombineres med SmartLine	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	6
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	740x380
Maks. booster-effekt i W	3300
Maks. effekt i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
<b>Betjeningskomfort</b>	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Displayfarge	Gul
Intelligent kokekarsensor	•
Posisjoneringshjelp	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•

## KM 7678 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med 800 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet



EAN: 4002516156888 / Materialnummer: 11144410 /  
Gammelt materialnummer: 2676787ONER

### Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•

### Tekniske data


Mål (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	19
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	11,00
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

### Vedlagt tilbehør


Nettkabel	Ja
-----------	----

## KM 7678 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med 800 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)