

KM 7697 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 942 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet



- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – SmartSelect
- Intelligent kokekarsensor – for inntil 6 kokekar
- Ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Stort effektspekter – varmholdingsfunksjon og TwinBooster
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516156901 / Materialnummer: 11144420 /
Gammelt materialnummer: 26769700NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ramme i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	6
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	870x380
Maks. booster-effekt i W	3300
Maks. effekt i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Visningsfarge	Gul
Intelligent kokekarsensor	•
Posisjoneringshjelp	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•

KM 7697 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 942 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet



EAN: 4002516156901 / Materialnummer: 11144420 /
Gammelt materialnummer: 26769700NER

Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•

Tekniske data


Mål (H x B x D) i mm	52 x 942 x 526
Mål i mm (bredde)	942
Mål i mm (høyde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	916
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	45
Vekt i kg	21
Total tilkoblingsverdi i kW	11,00
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Vedlagt tilbehør

Nettkabel	Ja
-----------	----

KM 7697 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 942 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet



KM 7697FR (installation drawings)