


## KM 7897 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med 936 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet




- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – Smart Select White
- Intelligent kokekarsensor – for inntil 6 kokekar
- Rammeløs for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Det kan knapt høres når du flytter kjelen – SilentMove
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516156932 / Materialnummer: 11144470 /  
Gammelt materialnummer: 26789770NER

<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Grafittsvart
Påtrykt design	SilentMove
Ovenpåliggende montering	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	6
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	kan velges fritt
Type	Fullflex
Størrelser i mm	870x380
Maks. booster-effekt i W	3300
Maks. effekt i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect White
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Hvit
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Intelligent kokekarsensor	•
Posisjoneringshjelp	•
«Tørk av»-funksjon	•
Varselur	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•

## KM 7897 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med 936 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet




EAN: 4002516156932 / Materialnummer: 11144470 /  
Gammelt materialnummer: 26789770NER


Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 936 x 520
Mål i mm (bredde)	936
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	916
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	916
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	21
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	940
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	11,00
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Nettkabel	Ja

## KM 7897 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med 936 mm bredde og fullflexinduksjon for maksimal fleksibilitet



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – on-set



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit