

CVA 7440

Kaffemaskin for innbygging

i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Alltid ferskmalt – AromaticSystemFresh
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon

EAN: 4002516141037 / Materialnummer: 11165870 /
Gammelt materialnummer: 29744030NER

Konstruksjon og design	
Innbyggingskaffemaskin med bønnesystem	•
VitroLine	•
Artline	•
Farge	GraffitiGrå
Fordeler	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
DoubleShot	•
Programmerbare nyterprofiler	10
Kjeggelkvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Trinnløs høydejustering av drikkedysen min. i cm	4,0
Trinnløs høydejustering av drikkedysen maks. i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
ComfortDoor	•
Skjult dørhåndtak	•
BrilliantLight	•
Ekspertmodus	•
MultiLingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	2
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	300
Kapasitet pr. bønnebeholder B i g	300
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	600
Uttagbare bønnebeholdere	•
Kapasitet, vanntank i l	2,7
Kapasitet melkebeholder i l	0,7
Kapasitet, restbeholder i antall	17
Kapasitet dryppskål i l	1,6
Lett tilgjengelige beholdere	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Programmerbar innkoblingstid	•
Programmerbar utkoblingstid	•
Programmerbar standbytid	•

CVA 7440

Kaffemaskin for innbygging

i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.



EAN: 4002516141037 / Materialnummer: 11165870 /

Gammelt materialnummer: 29744030NER

Individuelle innstillinger

Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dobbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dobbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dobbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dobbel	•
Long black enkel	•
Long black dobbel	•
Varmt vann enkel	•
Varmt vann dobbel	•
Svært varmt vann enkel	•
Svært varmt vann dobbel	•
Sort te enkel	•
Sort te dobbel	•
Urtete enkel	•
Urtete dobbel	•
Fruktte enkel	•
Fruktte dobbel	•
Grønn te enkel	•
Grønn te dobbel	•
Hvit te enkel	•
Hvit te dobbel	•
Japansk te enkel	•
Japansk te dobbel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dobbel	•

CVA 7440

Kaffemaskin for innbygging

i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.

EAN: 4002516141037 / Materialnummer: 11165870 /

Gammelt materialnummer: 29744030NER

Kaffekanne	•
Tekanne	•
Effektivitet og bærekraft	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Effektforbruk i standbymodus i W	0,6
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,9
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Manuell avkalking	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Sikkerhet	
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Minimal nisjebredde i mm	560
Maksimal nisjebredde i mm	568
Minimal nisjehøyde i mm	450
Maksimal nisjehøyde i mm	452
Nisjedybde i mm	500
Produktbredde i mm	595
Produkt høyde i mm	455
Produkt dybde i mm	475
Dybde med åpent dør i cm	108,0
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Vedlagt tilbehør	
Melkebeholder av glass	•
Avkalkingstabletter	•
Rengjøringstabletter	•
Rengjøringmiddel for melkerør	•

CVA 7440

Kaffemaskin for innbygging

i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.



EAN: 4002516141037 / Materialnummer: 11165870 /
Gammelt materialnummer: 29744030NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

CVA 7440

Kaffemaskin for innbygging


i kombinerbar design med patentert CupSensor for optimal kaffenytelse.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)