

KM 7999 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med TempControl for perfekte stekeresultater



- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- Intelligent betjening med touchdisplay
- Med 8 TempControl-sensorer
- Fleksible kokeområder for inntil 5 kokekar
- I 942 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering

EAN: 4002516233077 / Materialnummer: 11250630 /
Gammelt materialnummer: 26799900N

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Grafittsvart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Påtrykt design	SilentMove
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokeområder	3
Maksimalt antall kokekar	5
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	TempControl-kokesone
Størrelser i mm	230x380
Maks. booster-effekt i W	3600
Maks. effekt i W	2800
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	midterst
Type	TempControl-kokesone
Størrelser i mm	370x290
Maks. booster-effekt i W	3600
Maks. effekt i W	2800
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	TempControl-kokesone
Størrelser i mm	230x380
Maks. booster-effekt i W	3600
Maks. effekt i W	2800
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	Touchdisplay
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening med touchdisplay	•
Visningsfarge	flere farger
Permanent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
TempControl	•
PowerFlex pluss	•
Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
«Tørk av»-funksjon	•
Varselur	•
Assistentprogrammer	•
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•

KM 7999 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med TempControl for perfekte stekeresultater



EAN: 4002516233077 / Materialnummer: 11250630 /
Gammelt materialnummer: 26799900N

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•

Tekniske data


Mål i mm (bredde)	942
Mål i mm (høyde)	68
Mål i mm (dybde)	526
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	916
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	61
Vekt i kg	22
Total tilkoblingsverdi i kW	10,35
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Vedlagt tilbehør

Nettkabel	Ja
WiFi-stick XKS 3170 W	•

KM 7999 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med TempControl for perfekte stekeresultater



KM 7999 FR (installation drawing)